

**DCMT 070208, Zvrst: CA6525**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260486 CA6525
GTIN	4960664492008
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	GK
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 070208
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje