

**DC.T 11T302, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260488 CA510
GTIN	4960664697601
Razred artikla	25E

**Opis**

DC.T 11T302 CA510 Zvrst: CA510

Lomilec odrezkov: GK

Toleranca: M

Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 140 - 450 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje