

**Garant**
**Garnitura s fino nastavljivo glavo Ø 9,75 – 88,1 mm, Povezava: HW63**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237586 HW63
GTIN	4045197608406
Razred artikla	29W

**Opis**
**Izvedba:**

S fino nastavljivo glavo art. 237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku. **Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v Ø.**

Nastavitev Ø z najmanjšo povratno zračnostjo.

**Za Ø 9,75–88,1 mm**

**Uporaba:**

Za nože za izstruženje z držalom Ø 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico **tip CC..0602...**

**Obseg dobave:**

1 glava: Art. 237591 HW63

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237630 Ø 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 Ø 14,75–20,1 mm (51 mm);

art. 237634 Ø 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 Ø 24,75–30,1 mm (82 mm).

po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art. 237640 Ø 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 Ø 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06

1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

**Rezervni del:**

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

**Priporočilo:**

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

**Tehnični opis**

Povezava	HW63
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

**Pribor**

Fino nastavljiva glavaØ 9,75 – 88,1 mm Povezava HW63	237591 HW63
Nož za notranje struženje	237630
Nastavljiv nož za notranje struženje	237642
Nastavljiv nož za notranje struženje	237640
CC.T 060204 Zvrst CU7010	260052 CU7010
Nož za notranje struženje	237632
Nož za notranje struženje	237634
Nož za notranje struženje	237636
Garnitura brez držalaØ 9,75–88,1 mm	237599