

**Garant****Rezalni vložek, Ø: 6,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237621 6,2
GTIN	4045197681492
Razred artikla	29W

**Opis****Uporaba:**

Za mikro glave za izstruženje. **Držalo Ø 7 mm** za neposredno vpenjanje v glavo art. 237495 in 237498.

**Tehnični opis**

Ø	6,2 mm
Ø držala	7 mm
Dolžina L	20,3 mm
Območje Ø vretena	6,2 - 7,3 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	240 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	240 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P

Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	70 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	150 m/min	K
CuZn	primerno	290 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	primerno	100 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		