

Garant**Garnitura centrirnih svedrov HSS-E art. 111100, v kaseti, TiAlN, Število svedrov: 10****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 111060 10 |
| GTIN | 4067263118657 |
| Razred artikla | 11A |

Opis**Izvedba:**

Sestavljena iz centrirnih svedrov DIN 333.

Vsebina:

Centrirni svedri art. 111100, po 1 kos vel. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|------------|
| Število svedrov | 10 |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | DIN 333 |
| Tip | A |
| Toleranca nazivnega \emptyset | k12 |
| Kot grezenja | 60 stopinj |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Držalo | Cilindrično držalo s h7 |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Centrirno vrtanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 45 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 40 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 10 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 12 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 8 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 5 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 25 m/min | K |
| CuZn | primerno | 80 m/min | N |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 0,75 mm | 111100 0,75 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 1 mm | 111100 1 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 1,5 mm | 111100 1,5 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 1,6 mm | 111100 1,6 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 2 mm | 111100 2 |

| | |
|--|-------------|
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 2,5 mm | 111100 2,5 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 3 mm | 111100 3 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 3,15 mm | 111100 3,15 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 4 mm | 111100 4 |
| Centrirni sveder HSS-EA Nazivni Ø DC k12 5 mm | 111100 5 |