

metabo**Rezkar za robove Ročno vodeno, Tip: KFMV17-15F****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 078126 KFMV17-15F |
| GTIN | 4061792261815 |
| Razred artikla | 03D |

Opis**Izvedba:**

Rezkar za kovinske robove za višine posnetih robov do 15 mm za pripravo zvarov.

- **Nastavitev globine rezkanja brez orodja v korakih po 0,1 mm. (od 0 mm do 15 mm)**
- **Natančna nastavitev kota posnetega roba.**
- **Nadzorovano delo s pomočjo vodilnih plošč z velikimi površinami.**
- **Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom.**

Krmilnik z enim dotikom. Patentirana nastavitev globine rezkanja brez orodja v korakih po 0,1 mm. Zaskočne točke za kratke čase nastavitve, da preprečite neželjeno prilagajanje globine rezkanja med delom. Natančna nastavitev kota posnetega roba neposredno prek vodilnih plošč. Univerzalna rezkalna glava s tremi karbidnimi obračalnimi ploščicami za vse kote posnetih robov od 0 do 90°. Nadzorovano delo s pomočjo vodilnih plošč z velikimi površinami. Omejevalni valj za vodenje cevi za preprosto pripravo zvarov. Brez orodja nastavljen ročaj za varno in enakomerno vodenje. Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo. Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) z uravnavnim zobnikom, za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki se pod obremenitvijo skorajda ne spreminja. Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehki zagon in zaščita pred ponovnim zagonom. Zaščita uporabnika s stranskimi ploščami za odbijanje odrezkov. Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje, predstavitvena slika.

Za izdelavo faznih ploskev in radijev na ploščatih materialih, pločevinah in posodah, notranjih in zunanjih robov, potekov kontur ter za zaokroževanje izvrtin.

Obseg dobave:

3 univerzalne karbidne obračalne ploščice, omejevalni valj, 2 izvijača, viličasti ključ št. 10, ročaj z lokom, metaBox. 3 univerzalne karbidne obračalne ploščice, omejevalni valj, ročaj z lokom in metaBOX 185 L.

Napotek:

Potreben pribor najdete pod št. 078132 in art. 078134.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Število vrtljajev v prostem teku | 6200 - 12000 min ⁻¹ |
| Najv. višina posnetega roba 45° | 15 |
| Fazni kot | 0 - 90 stopinj |
| Stopnjevanje nastavitve globine rezkanja | 0,1 mm |
| Nazivna napetost | 230 V |
| Nazivna moč | 1700 W |
| Najv. širina posnetega roba 45° | 21 |
| Masa | 6,3 kg |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Izhodna moč | 880 W |
| Dolžina kabla | 3,9 m |
| Poraba moči | 1700 W |
| Ø naležne plošče | 100 mm |
| Pakiranje | Metabox |
| Vrsta izdelka | Rezkar |

Pribor

Akumulatorski rezkar za roboveRočno vodeno Tip AKFH18-5AS

078123 AKFH18-5AS