

 Mahr**Modul Millimar N 1702, Tip: N1702M****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	402753 N1702M
GTIN	2050002079519
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:****Modul za induktivno tipalo Millimar N 1702 M-HR**

- Moduli vodil RS-485, ki jih je mogoče prilagodljivo kombinirati
- Zmogljivi priključni moduli za vrednotenje merilnih senzorjev (induktivni)
- Visoka ločljivost merilnega signala, 0,01 μm
- Sinhrono odčitavanje podatkov prek več priključenih merilnih tipal
- Priključitev modulov N 1700 prek USB-vmesnika na pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit
- Priključitev vseh združljivih tipov merilnih tipal prek istega modula
- Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za izvedbo merilnih nalog v skladu z zahtevami strank
- Maks. teoretična hitrost podatkov podatkovnega vodila je 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)

Lastnosti:

Tip izdelka: N 1702 M-HR

Korak številčk μm : 0,01Merilno območje induktivnega tipala: ± 200

Vhodi za tipala: 2

Združljivost: Mahr, Mahr 1340, polmostiček Mahr, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT

Konfiguracija: Programska oprema Millimar Cockpit

Hitrost prenosa podatkov: 4189 Hz

Točnost: 0,3 % (min. 0,04 µm)

Podatkovni vmesnik: RS-485

Napajanje: + 5 V za vodilo N 1700

Poraba toka: 115 mA

Vrsta zaščite IP: IP 42

MIN. delovna temperatura: 10 °C

MAKS. delovna temperatura: 35 °C

Delovna temperatura od: 0 °C

Delovna temperatura do 40 °C

Temperaturni koeficient: 0.02 µm/°C

Masa izdelka: 0,27 kg

Uporaba:

Pametna in prilagodljiva kombinacija merilnih modulov in programske opreme za reševanje merilnih nalog, specifičnih za stranko.

Tehnični opis

Vrsta izdelka

Podatkovni vmesnik