

**Garant****Precizni svedri za pločevino s spiralnim utorom HSS, TiAlN, Ø rezila DC:  
16-30,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	118040 16-30,5
GTIN	4067263124627
Razred artikla	11C

**Opis****Izvedba:**

**Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtnanje ni več potrebno.** Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

**TiAlN prevleka za suho obdelavo**, optimalno življensko dobo ter najvišje hitrosti vrtnanja. **S spiralnim utorom** za varnejše odstranjevanje odrezkov.

**Uporaba:**

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5 mm, umetne mase do 10 mm.

**Tehnični opis**

Ø rezila D <sub>c</sub>	16 - 30,5 mm
Ø držala	10 mm
Celotna dolžina	71 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjski svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		