

Garant**VHM rezkar HPC, ZO_X, Ø f8 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202549 12
GTIN	4045197454287
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Čvrsti groborezni rezkarji **brez** rebrastega profila.

Z močnim jedrom, **specialnimi utori za odrezke** in **velikimi poliranimi utori za odrezke**.

Uporaba:

Za grobo rezkanje z visokimi zahtevami glede površine obdelovanca.

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Ø sprostitve D ₁	11 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	46 mm
Oblika držala	HA
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,1 mm
Število zob Z	4
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	93 mm
Dolžina rezil L _c	36 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	f8
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	ZOX
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	480 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	240 m/min	N
Hibrid	pogojno primerno	m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	m/min	N
CuZn	primerno	240 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB