

**DC.T 11T308, Zvrst: CA4515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA4515
GTIN	
Razred artikla	25E

Opis**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	GK
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	K
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Zvrst	CA4515
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje