

**DC.T 11T308, Zvrst: KW10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 KW10
GTIN	4960664359776
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	AH
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	30 - 300 m/min
Glavna uporaba	N
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,25 mm/v
Zvrst	KW10
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje