

JEPSON POWER

**Ročna krožna žaga za kovino, Tip: 8203****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078234 8203
GTIN	4260052466797
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

**Zmogljive krožne žage za kovino** za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov **brez iskrenja.**

- **Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.**
- **Naknadna obdelava ni potrebna.**
- **Rezanje v nekaj sekundah.**

**Ročnakrožna žaga za kovino.**

- **Natančno vodilo lista žage, skoraj brez zarobka.**
- **Robustna naležna plošča.**

**Ročna krožna žaga za kovino.**

- **Nastavitev globine s skaliranjem.**
- **Predal za odrezke.**
- **Primerno za pločevino do 10 mm kot tudi za sendvič plošče in profile do 67 mm.**

**Napotek:**

Vodilo za 078234 dobavljivo po ponudbi:

vodilo 1400 mm za vel. 8320

vodilo 600–1200 mm za vel. 8230.

Krožna žaga za kovino DRY MITER Cutter 9410ND za natančne reze v mehke in občutljive materiale po ponudbi. Ročna krožna žaga za kovino je na voljo pod št. 078234 vel. 8203E kot akumulatorska različica.

## Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	6,3 kg
Poraba moči	1700 W
Ø lista za žago	203 mm
Omrežna napetost	230 V
Maksimalno število vrtljajev	3700 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	8203
Maksimalna globina reza 90°	67 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalna globina reza 45°	42 mm
Pakiranje	Transport case
Vrsta izdelka	Žaga