

Začetni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 4000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991212 4000
GTIN	4058255110193
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip LNS 110 × 50 × 1,5. Mere postavitve začetnega regala: 2920 mm.

Opis:**Mere postavitve:****celotna dolžina regala:**

za nosilne okvirje S610-M18-U in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18-U)

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, **prašno barvanje**.

Napotek:

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**
- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Tehnična določila za postavitve paletnega regala po BGR 234:

- **Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.**
- **Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).**
- **Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.**
- **Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.**
- **Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).**
- **Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.**
- **Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.**
- **Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.**

Več informacij o načrtovanju in postavitvi:

- **Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največjarazdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.**
- **Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščne ravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 m.**
- **Višina hoda upravljalne naprave: zgornji rob najvišje nosilne prečke plus 200 mm.**

Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.

Tehnični opis

Postavitev regala	Začetni regal
Nosilnost polja (3 polja s po 3 paroma prečk na polje)	8695 kg
Natična montaža	da
Tip nosilne prečke	LNS 110×50×1,5
Število paletnih mest na regalno polje	12
Število nosilnih stebrov regala	2
Višina	4000 mm
Nosilni okvir	S625-A18
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala	2920 mm
Globina	1100 mm
Dostop do regala	dvostranski

Nosilnost prekata	2460 kg
Montaža kupca	da
Širina predelka	2700 mm
Število skladiščnih ravni	4
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini)	2460 kg
Za palete z nosilnostjo	820 kg
Nastavljanje višine v rastru	50 mm
Izvedba montaže	Regal z vtičnimi policami
Izbira barv	RAL 5010, 2004
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm
Vrsta izdelka	Paletni regali

Pribor

Varnostni zatič za prečko	991331
Par nosilnih prečk EGN-DUO 120×50 Dolžina nosilne prečke 2700 mm	991346 2700
Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov	991470
Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih regalov5-delna Tip 5	991481 5