

**Garant****Rezkar za podolgovate luknje, neprevlečeni, Ø e8 DC: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191080 14
GTIN	4045197100207
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**Celotna dolžina **po DIN 844, dolgi.**Dolžina rezil **po DIN 844, dolgi.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

**Uporaba:**Za rezkanje **utorov za zagozdo** ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	14 mm
Število učinkovitih rezil Z (po obodu)	2
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,038 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Dolžina rezil $L_c$	26 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	30 stopinj

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkar za podolgovate luknje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
mokro maks.	primerno		