

Garant

GARANT Diabolo VHM-visokonatančni radiusni rezkar HPC, TiAlN, Ø DC: 0,4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	207347 0,4
GTIN	4045197599919
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:

Specialna geometrija, novo razvita prevleka in karbidna trdina za obdelavo v trdo.

Radiusni rezkar z visoko točnostjo glede na Ø radija in odstopanje od oblike v območju µm.

Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC	0,005 mm
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 65 HRC	0,005 mm
Število zob Z	2
Ø rezila D_c	0,4 mm
Ø držala D_s	3 mm
Celotna dolžina L	38 mm
Dolžina rezil L_c	0,4 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	0,2 mm
Serija	Diabolo
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM

Standard	Tovarniški standard
Tip	H
Toleranca nazivnega \varnothing	-0,007 / 0,002
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,2 × D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	190 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	170 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	150 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	110 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		