

**Garant****Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, Ø D: 23,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Razred artikla	210

## Opis

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	23 mm
Vpenjalni navoj M	M12
maksimalni Ø posnetja D <sub>maks</sub>	35,8 mm
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	35 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	23,5 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	36 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	4

Izvedba držala	z navojem
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8