


Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 24,8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Razred artikla	24I

Opis
Izvedba:

- **Dinamično centriranje v drsniku za najvišje število vrtljajev.**
- **Modularni sistem sestave.**
- **Fino nastavljanje brez dodatnega vpenjanja.**
- **S priključkom ABS® za najvišjo natančnost menjave.**
- **Hitra groba nastavitve z nastavitvijo stružnega noža.**
- **Usmerjeno notranje dovajanje hladilnega sredstva na rezilo.**
- **Najmanjši koraki nastavljanja v µm-območju, znotraj fino nastavljivega območja od 0,25–0,6 mm v Ø, odvisno od stružnega področja.**
- **Koraki fine nastavitve znašajo 0,002 mm na delilno črtico v Ø.**
- **Zaradi visoke ločljivosti neproblematično nastavljanje oz. odčitavanje brez nonija.**

Napotek:

Dodatna držala rezila, na primer za vzratno obdelavo in z drugimi koti = 15°, 30°, 45°, itd. s dobavljiva v kratkem času.

Zamenljivi mostiček, držala rezil in obračalne ploščice naročite posebej.

Tehnični opis

Minimalni Ø D _{min}	24,8
Fino justiranje v Ø	0,25 mm
Dolžina grobega nastavljanja S	4,5 mm
ABS®, Ø držala D _s	25
Nosilec rezila	238355 24,8

Maksimalno število vrtljajev	40000 min ⁻¹
Ø D2 pri obdelavi naprej	24,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	39,9 mm
Območje Ø vretena	24,8 - 33 mm
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
Uporaba vrtanja	poševen izhod
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03 velikost 24,8	238355 24,8
--	-------------