

Garant**Visokozmogljivi rezkar za posnemanje robov 45°, cilindrično držalo, Ø D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216460 20
GTIN	4045197553065
Razred artikla	210

Opis**Uporaba:**

Za učinkovito posnetje posebej majhnih robov. Za posnemanje robov v smeri naprej in nazaj pri velikih hitrostih.

Možnost posnemanja robov v smeri nazaj od vel. 6.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,6** s stebлом art. **674252 vel. 6IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	120 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 05T104
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	26,7 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Število rezil Z	6
Ø D	20 mm
Izvedba držala	cilindrično držalo
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
Nastavni kot κ	45 stopinj

z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219828