



Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 29mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 238370 29 |
| GTIN | 4047109074620 |
| Razred artikla | 24I |

Opis

Izvedba:

- Dinamično centriranje v drsniku za najvišje število vrtljajev.
- Modularni sistem sestave.
- Fino nastavljanje brez dodatnega vpenjanja.
- S priključkom ABS® za najvišjo natančnost menjave.
- Hitra groba nastavitve z nastavitvijo stružnega noža.
- Usmerjeno notranje dovajanje hladilnega sredstva na rezilo.
- Najmanjši koraki nastavljanja v µm-območju, znotraj fino nastavljivega območja od 0,25–0,6 mm v Ø, odvisno od stružnega področja.
- Koraki fine nastavitve znašajo 0,002 mm na delilno črtico v Ø.
- Zaradi visoke ločljivosti neproblematično nastavljanje oz. odčitavanje brez nonija.

Napotek:

Dodatna držala rezila, na primer za vzratno obdelavo in z drugimi koti = 15°, 30°, 45°, itd. s dobavljiva v kratkem času.

Zamenljivi mostiček, držala rezil in obračalne ploščice naročite posebej.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Dolžina grobega nastavljanja S | 5 mm |
| ABS®, Ø držala D _s | 25 |
| Fino justiranje v Ø | 0,4 mm |
| Ø D2 pri obdelavi naprej | 26 mm |
| Nosilec rezila | 238355 29 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Maksimalno število vrtljajev | 40000 min ⁻¹ |
| Minimalni Ø D _{min} | 29 |
| Uporabna dolžina L ₁ | 39,9 mm |
| Območje Ø vretena | 29 - 39 mm |
| Držalo | ABS |
| Uporaba vrtanja | Prečno vrtanje |
| Uporaba vrtanja | sodčasta |
| Uporaba vrtanja | poševen izhod |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Orodje za vreteno |

Pribor

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03 velikost 29

238355 29