

**TNGA 160408, KBN05M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255661 ME     |
| GTIN                  | 4960664599158 |
| Razred artikla        | 25H           |

**Opis****Izvedba:**

**CBN obračalne ploščice** s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Zvrst: KBN05M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

**Tehnični opis**

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen     |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 120 - 200 m/min |
| Podajanje $f$                           | 0,1 - 0,2 mm/v  |
| Posnetje roba rezalnih robov            | ME              |
| Globina reza $a_p$                      | 0,05 - 0,2 mm   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Radij rezila                        | 0,8 mm                                  |
| Zvrst                               | KBN05M                                  |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                    | CBN                                     |
| ISO-oznaka obračalne ploščice       | TNGA 160408                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil   | 3                                       |
| Značilnost blagovnega imena         | KBN05M                                  |
| Vrsta izdelka                       | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

## Uporabniški podatki

|                | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|----------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 55 HRC | primerno         |                |            |
| Jeklo < 60 HRC | primerno         |                |            |
| Jeklo < 67 HRC | primerno         |                |            |
| neprekinjeno   | primerno         |                |            |
| neenakomerno   | pogojno primerno |                |            |
| suho           | primerno         |                |            |