

Garant
Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Ø D: 8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216100 8
GTIN	4045197133458
Razred artikla	210

Opis
Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	80 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Prevesna dolžina L_1	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	20,2 mm
Ø držala D_s h6	16 mm
Število rezil Z	1
Ø D	8 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
Nastavni kot κ	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP