



Nož za notranje struženje Master Mute za rezalne obračalne ploščice CC..., desno



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Brez notranjega hlajenja.

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	C08K SCLCR 06
ISO-oznaka držala	C10K SCLCR 06
ISO-oznaka držala	C12M SCLCR 06
Srednji premik L ₃	5 mm
Srednji premik L ₃	6 mm
Srednji premik L ₃	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7

Podatkovni list

Dolžina glave L_1	22 mm
Dolžina glave L_1	27 mm
Dolžina glave L_1	33 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN 8024
Širina vratu L_4	6 mm
Širina vratu L_4	8 mm
Širina vratu L_4	10 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	10 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	12 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	14 mm
Višina vpenjanja L_2	7,6 mm
Višina vpenjanja L_2	9,6 mm
Višina vpenjanja L_2	11,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
$\varnothing$ držala D_s	8 mm
$\varnothing$ držala D_s	10 mm
$\varnothing$ držala D_s	12 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Oblika držala	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/260389-SET06>