

Garant**Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, Ø D: 16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216102 16
GTIN	4045197469915
Razred artikla	210

Opis

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	28 mm
Ø rezila D_c	16 mm
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	28,3 mm
Vpenjalni navoj M	M10
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Prevesna dolžina L_1	18 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Število rezil Z	2

Izvedba držala	z navojem
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219804