

**Vložek za fino struženje KOMET® M302, Tip: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	238310 60
GTIN	4047109082403
Razred artikla	24J

**Opis****Izvedba:**

K temu paša: št. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M in 268888 BK8425.

**Napotek:**

**Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301.** Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 10IP
Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301	100; 120
ISO-oznaka obračalne ploščice	TO.X 1403..
Dolžina grobega nastavljanja S	11 mm
Zunanji Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	97 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

---

**Pribor**

---

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon  
10IP

239653 10IP

---

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
10IP

674252 10IP

---

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 2,8 Nm

211750 2,8