

Garant**VHM-rezkarji za velika podajanja HSC, ALTiSiN, Ø h8 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 206269 6 |
| GTIN | 4067263132684 |
| Razred artikla | 11Z |

Opis**Izvedba:**

Inovativna ultra fina zrnasta podlaga, zlasti za trdo obdelavo do 70 HRC. Na novo razvit visoko zmogljivi premaz za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja.

Toleranca: Rezalni polmer **R1 = +/-0,01 mm**

Uporaba:

Posebej za visoke hitrosti obdelave HSC pri izdelavi kalupov in orodij za kopirno in vrstično rezkanje. Zelo velik obseg odrezovanja pri trdi obdelavi.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Število zob Z | 6 |
| Ø rezila D _c | 6 mm |
| Nastavitveni kot κ | 12,5 stopinj |
| Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo | 15 mm |
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Mera a _{p maks} vrstično | 0,49 mm |
| Dolžina rezil L _c | 5 mm |
| Radij za programiranje | 0,539 mm |
| Ø sprostitve D ₁ | 5,8 mm |
| Radij rezila R ₁ | 0,3 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Čelni radij R ₃ | 7,2 mm |
| Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 55 HRC | 0,226 mm |
| Prevleka | AlTiSiN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Kot spirale | 20 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično |
| Držalo | DIN 6535 HA s h5 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Barvni prstan | rdeča |
| Vrsta izdelka | Čelni torusni rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|----------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 50 HRC | primerno | 105 m/min | H |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 105 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 75 m/min | H |
| Jeklo < 65 HRC | primerno | 64 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 53 m/min | H |
| Jeklo < 70 HRC | primerno | 53 m/min | H |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Storitve

| | |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|

