


Garant**SDLT 090308 EN, HB7535, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Čvrste obračalne ploščice, **precizno sintrane s pozitivnim lomilcem. Plane in naležne površine precizno brušene.**

Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	3,18 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SDLT 090308 EN
Zvrst	HB7535
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	250 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	150 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		