

HOLEX**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214202 100/6
GTIN	4067263002024
Razred artikla	220

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Napotek:Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. **211750 vel. 5,7** z rezilom art. **674252 vel. 20IP**.**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Ø rezila D_c	100 mm
Število rezil Z	6
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	113 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	MTC
Standard	Tovarniški standard
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848
---	--------