

Garant**RDMW 12T3 MOTN, HB7505, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212275 HART
GTIN	4045197302526
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D/a_{pmax} = 2,5$ mm.

Tehnični opis

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	RDMW 12T3 MOTN
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7505
Podajanje f_z na zob	0,16 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	275 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	250 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	155 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	140 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	110 m/min	H
GG(G)	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		