



## Tračni brusilnik za cevi, Tip: 72227561



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Tračni brusilnik za cevi z **izjemno visoka stopnja odstranjevanja**. Zelo primerno za **obdelavo cevi in cevnih lokov** – čiščenje, odstranjevanje starih barv, obdelavo zvarov do priprave za poliranje in poliranje z visokim sijajem. Območje vrtljajev je nastavljivo za brusne trakove, trakove iz brusne koprane in polirne trakove. **Izboljšano vodenje traku**. Brusilnik za cevi za ozke polmere, brezstopenjsko nastavljanje števila vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje z visokim sijajem.

Najmanjša razdalja sten 50 mm.

StartSet pokriva vse standardne uporabe za cevi in cevna kolena: čiščenje, odstranjevanje valjarske skorje in prask, ustvarjanje vzorca brušenja, najboljši satinirani zaključek.

#### Prednosti:

- **Učinkovito odstranjevanje zvarov z optimalno rezalno hitrostjo brusnih trakov.**
- **Brezstopenjsko nastavljivo število vrtljajev za brušenje, satiniranje in poliranje do visokega sijaja že nameščenih oprijemal.**
- **Prilagodljivi brusni trakovi se optimalno prilagajajo ozkim cevnim zavojem in tako zagotavljajo brezšivne površine.**
- **360-stopinjsko obodno brušenje v samo 2 korakih.**
- **Izbirni preusmerjevalni valji za majhen odklik od stene.**
- **Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.**
- **Kroglični ležaji, zaščiteni pred prahom.**

#### Obseg dobave:

- **Brusilnik cevi FEIN RS 17-70 E.**
- **2×10 brusilnih trakov 20×815 mm P120/P180.**

- **2×10 brusilnih trakov 40×815 mm P120/P180.**
- **5 trakov iz flisa 20×820 mm, zelo fini.**
- **1 kovček za orodje.**

**Napotek:**

Brusne trakove najdete od art. 558011 naprej.

**Tehnični opis**

Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina traku	815 mm
Maksimalni Ø cevi	8 - 80 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Masa	4,64 kg
Širina traku	20; 40 mm
Mehak zagon	da
Oznaka proizvajalca	Osnovna garnitura RS17-70 E
Območje števila vrtljajev	2700 - 8500 min <sup>-1</sup>
maksimalna hitrost traku	9 - 27 mm/s
Dolžina kabla	4 m
Nazivna napetost	230 V
Poraba moči	1700 W
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilnik za cevi