



## Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z navojem, Ø D/število rezil Z: 35/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222060 35/3
GTIN	4960664712502
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

#### Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$ pri geometriji LD	3,5 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Vijak za obračalno ploščico	229717 (15IP; 3,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT..
maksimalna globina rezanja $a_{p, \text{maks}}$	1,5 mm
Velikost obračalne ploščice	10
Ø $D_3$	18 mm
Ø rezila $D_c$	35 mm

Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za $\alpha_{\text{maks}}$	17,4 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	53 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	1,19 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	68 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229717
-----------------	--------