

**HOLEX****Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 7/8-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138004 7/8-14
GTIN	4067263162483
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **HSS-E**

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	4
Ø navoja	22,23 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Korakov na colo	14
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	DIN 374
Vrsta navoja	UNF
Globine navoja	55,56 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Korak navoja	1,814 mm
Velikost navoja	7/8-14 UNF

Ø osnovne izvrtine	20,4 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		