

**HOLEX****Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap Oblika B DIN 371/376, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1271 M5
GTIN	4067263134671
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Kot art. 131265.****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Ø navoja	5 mm
Velikost navoja	M5
Standard	DIN 371
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	0,8 mm

Vrsta navoja	M
Rezalni material	HSS E
Celotna dolžina L	70 mm
Globine navoja	10 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serijska	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		

mokro maks.

primerno

---

## Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever TapOblika B DIN  
371/376 M M5

131265 M5