



Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 5/16-18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	133353 5/16-18
GTIN	4067263161851
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.

HOLEX Clever Tap:

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	6,6 mm
Globine navoja	23,82 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L	90 mm
Ø držala D _s	8 mm
Korak navoja	1,411 mm
Korakov na colo	18
4-kotno držalo □	6,2 mm
Velikost navoja	5/16-18 UNC
Vrsta navoja	UNC
Število vpenjalnih utorov	3
Rezalni material	HSS E

Ø navoja	7,94 mm
Standard	DIN 371
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		