

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 7/16-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Uporaba:**

Za **UNC enotni grobi navoj** ASME – B1.1.

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	6,2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Velikost navoja	7/16-14 UNC
Celotna dolžina L	100 mm
Korakov na colo	14
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	9,4 mm
Ø navoja	11,11 mm
Korak navoja	1,814 mm
Globine navoja	33,33 mm

Standard	DIN 376
Vrsta navoja	UNC
Rezalni material	HSS E
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		