

HOLEX**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 3/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138004 3/4-16
GTIN	4067263162476
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljen navojni profil. **HSS-E**

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Število rezil Z	4
Ø navoja	19,05 mm
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Število vpenjalnih utorov	4
4-kotno držalo □	11 mm
Ø držala D _s	14 mm
Velikost navoja	3/4-16 UNF
Celotna dolžina L	110 mm
Vrsta navoja	UNF
Standard	DIN 374
Rezalni material	HSS E
Korakov na colo	16

Globine navoja	47,63 mm
Korak navoja	1,587 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		