

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 3/4-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133404 3/4-16
GTIN	4067263161981
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

**Tehnični opis**

Ø navoja	19,05 mm
Korakov na colo	16
Standard	DIN 374
Ø držala D <sub>s</sub>	14 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	57,15 mm
Vrsta navoja	UNF
Korak navoja	1,587 mm
4-kotno držalo □	11 mm

Velikost navoja	3/4-16 UNF
Celotna dolžina L	110 mm
Število rezil Z	3
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		