


**Strojni navojni svedri HSS-E, vaporizirano, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1646 M4
GTIN	4067263135111
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Kot art. 132645. Tolerančni razred: ISO 2 6H****Tehnični opis**

Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø navoja	4 mm
Velikost navoja	M4
Število vpenjalnih utorov	2
Globine navoja	12 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	4,5 mm
Standard	DIN 371

Število rezil Z	2
Korak navoja	0,7 mm
4-kotno držalo □	3,4 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

---

## Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E M M4

132645 M4