

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 1/4-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133404 1/4-28
GTIN	4067263161912
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Uporaba:**

**Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.**

**Tehnični opis**

Velikost navoja	1/4-28 UNF
Standard	DIN 371
Ø navoja	6,35 mm
Rezalni material	HSS E
Število rezil Z	3
Korakov na colo	28
Ø osnovne izvrtine	5,5 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
4-kotno držalo □	5,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Globine navoja	19,05 mm

Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	80 mm
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		