


HOLEX**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirano, M: M4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1856 M4
GTIN	4067263135357
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Kot art. 135855.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	3,3 mm
Velikost navoja	M4
Standard	DIN 371
Globine navoja	12 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Rezalni material	HSS E
Kakovost	ISO 2 6H
4-kotno držalo □	3,4 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø držala D _s	4,5 mm

Vrsta navoja	M
Ø navoja	4 mm
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,7 mm
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Strojni navojni svedri HSS-E oblika C M M4

135855 M4