

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 5/16-24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Globine navoja	23,79 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Ø držala D _s	8 mm
Velikost navoja	5/16-24 UNF
Rezalni material	HSS E
Ø navoja	7,94 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Vrsta navoja	UNF
Korak navoja	1,058 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	6,9 mm

Korakov na colo	24
Število rezil Z	3
Standard	DIN 374
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		