


**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5256 M8
GTIN	4067263135234
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:****Kot art. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: Bronasto kaljen navojni profil.

Tehnični opis

Ø držala D _s	8 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	1,25 mm
Ø navoja	8 mm
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Velikost navoja	M8

Standard	DIN 371
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Globine navoja	20 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap M M8

135255 M8