

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNF: 5/8-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133404 5/8-18
GTIN	4067263161974
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Rezalni material	HSS E
Število vpenjalnih utorov	3
4-kotno držalo □	9 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 374
Ø držala D _s	12 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Korak navoja	1,411 mm
Globine navoja	47,64 mm
Korakov na colo	18
Ø navoja	15,88 mm

Ø osnovne izvrtine	14,5 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	5/8-18 UNF
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		