


TNGA 160408, KBN35M, Tip: MET

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255663 MET
GTIN	4960664544523
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimizacijo pri prekinjenem rezanju.

Zvrst: KBN35M

Posnetje roba rezalnih robov: MET

Globina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 0,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	MET
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 180 m/min

Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	KBN35M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNGA 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Značilnost blagovnega imena	KBN35M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
prekinjeno	primerno		
suho	primerno		