

**Garant****Komplet lamelnih brusnih diskov speed CER ravnih, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5234 80
GTIN	4067263136637
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

- **Kakovostna, keramična brusna zrna (CER) s samodejnim ostrenjem za maksimalno zmogljivost brušenja in nizko silo pritiskanja.**
- **S prevleko za aktivno hladno brušenje.**
- **Trpežna mešanica poliestra in bombaža za idealno obrabo in stabilnost v predelu robov.**
- **Ergonomičen brusni krožnik iz poliestra z dušenjem vibracij (z zamikom).**
- **Za najboljše rezultate pri delu z zmogljivimi kotnimi brusilniki.**

**speed** – ravna razporeditev lamel za **velik volumen odrezkov v časovni enoti** in dolgo življenjsko dobo.

Ustreza 565234.

**Uporaba:**

Natančno posnemanje in obdelava robov ter brušenje površine.

**Tehnični opis**

Ø plošče	115 mm
Vsebina	100
Zrnatost	80

Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
prevleka za aktivno, hladno brušenje	da
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
INOX	
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Lamelni brusni diskspeed CER, ravni Zrnatost 80	565234 80
---	-----------

