

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, UNC: 3/8-16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	133353 3/8-16
GTIN	4067263161868
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:****Z lupilnim rezom.****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	8 mm
Korak navoja	1,587 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	UNC
Ø navoja	9,53 mm
Ø držala D _s	9 mm
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	28,59 mm
Korakov na colo	16
4-kotno držalo □	7 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371

Celotna dolžina L	100 mm
Velikost navoja	3/8-16 UNC
Serija	CleverTap
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika prisekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		