

**HOLEX****Rezalna plošča „2 in 1“, Ø plošče/št. kosov: 115/100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:****Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX.****Uporaba:**

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo  $v_c$  do največ 80 m/s.

**Specifikacija:****A60R-BF.** Ustreza 563505.**Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

**Tehnični opis**

Ø plošče	115 mm
Vsebina	100
Debelina plošče	1 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A60R-BF

Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Opis oblike	ravna
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	Radij stopinj
za material	INOX
za material	Zid
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		

## Pribor

Rezalna plošča,,2 in 1" Ø plošče 115 mm	563505 115
---	------------