

Garant

**Plošče za grobo brušenje univerzalni, Ø plošče × širina plošče/število kosov:
125X7/50mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5010 125X7/50
GTIN	4067263135456
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe, glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Oblike: Plošče za grobo brušenje kolenaste (oblika 27, 28, 29)**
- **Kot brušenja od 20° do 30°**
- **Uporaba: Pri električnih in pnevmatskih kotnih brusilnikih z največjo obodno hitrostjo 80 m/s za brušenje zvarov, površin in robov.**

Za **univerzalno uporabo** pri obdelavi **INOX, jekla** in litine. Ustreza št. 560010.

Specifikacija:

28-A30R-BFX.

Tehnični opis

Ø plošče	125 mm
Debelina plošče	7 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Vsebina	50
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A30R-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Plošče za grobo brušenje univerzalni Ø plošče × širina
plošče 125X7 mm

560010 125X7