

**Strojni navojni sveder HOLEX Clever Tap, neprevlečeni, MF: 14X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	136255 14X1
GTIN	4067263162193
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****HOLEX Clever Tap:**

Stabilen navojni sveder za običajne standardne uporabe. Visokokakovostni rezalni material HSS-E in geometrija za jeklene materiale. Površina: bronasto kaljeni navojni profil.

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	11 mm
Rezalni material	HSS E
Velikost navoja	M14×1
Globine navoja	35 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN 374
Ø osnovne izvrtine	13 mm
Korak navoja	1 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	14 mm
Vrsta navoja	MF
Kakovost	ISO 2 6H
4-kotno držalo □	9 mm

Število vpenjalnih utorov	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Serija	CleverTap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	13 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		