

Garant**Komplet površinskih tesnilnih sredstev 5GP74****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG8067 50
GTIN	4067263136484
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Tesnilno sredstvo, ki se strdi med tesno prilegajočimi se kovinskimi površinami brez zraka. Tip **5GP74**. Za zatesnitev prirobnic in površin. Hitro sušeka, rahlo prožna tesnilna prevleka.

Lastnosti:

Vsebina 3 kos

Napotek:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Tehnični opis

Trdnost po	5 - 20 min
Maksimalna velikost reže	0,25 mm
Demontaža	Z običajnim orodjem
Vnetišče	100 °C
Primerno za področje uporabe	Povezava s prirobnico
Primerno za področje uporabe	Površinsko tesnenje

Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Temperatura skladiščenja	5 - 23 °C
Razred trdnosti	Srednje trdno
Obstojnost od datuma proizvodnje	24 mesec
Količina polnjenja	50 ml
Gostota	1,09 g/cm ³
Oblika	tekoče
Dinamična viskoznost	23000 - 35000 mPas
Lastnost	Vodoodpornost
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Kemična osnova	Anaerobni metakrilat
Barva	oranžna
Primerno za material	kovinski
Trajnost	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Funkcionalna trdnost po	3 - 6 h
Minimalni odlomni moment	10 - 20 Nm
Vrsta izdelka	Tesnilno sredstvo

Pribor

Površinska tesnilna sredstva GARANT GreenPlus5GP74
Vsebina 50 ml

088067 50