

Garant**Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje, Karbidna trdina, Tip: H1230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5220 H1230
GTIN	4067263137498
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Na novo razvita inovativna geometrija ozobja omogoča **visoko zmogljivost odrezovanja** pri **izredno mirnem teku in zelo dobri vodljivosti**. Zaradi optimalnega ustvarjanja odrezkov (ni koničastih odrezkov) je pri grobi in poravnalni obdelavi dosežena visoka kakovost površine. Ustreza št. 540220.

- **Močno odstranjevanje materiala.**
- **Miren tek.**
- **Majhna toplotna obremenitev, dolga življenjska doba, boljše odvajanje odrezkov.**
- **Univerzalna uporaba za jeklo, INOX, aluminij.**

Ø držala 6 mm.

Roto rezkarji **GARANT** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC-strojih. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih, primerno za skoraj vse vrste materiala. Za posnemanje zarobka in robov, kitanje ter za obdelavo zvarov in površin.

Napotek:

Materiali s slabšo toplotno prevodnostjo: Zmanjšajte število vrtljajev, da preprečite modro obarvanje roto rezkarja in mazanje.

Tehnični opis

Vsebina	10
Celotna dolžina	70 mm
Vrsta ozobja	Neenakomerno ozobljenje
Dolžina glave	30 mm
Ø držala	6 mm
Opis oblike	Plamen
Ø glave	12 mm
Serija	GARANT Master Uni
Stopnja preciznosti ozobljenja	sredstvo
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		

Pribor

Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje Tip H1230

540220 H1230